


# Stamped Bonding Plate

## Power Utilities



### 功能

Stamped bonding plate suitable for structural steel applications

Listed to UL® 96

### 技术参数


导体尺寸，UL: 1类 - 2类（最大 4/0）

Table 1/1

| 物料号    | 接触面积                       | 高度 (H)   | 宽度 (W)     | 孔尺寸 1 (HS1) | 孔尺寸 2 (HS2) | 单位重量     |
|--------|----------------------------|----------|------------|-------------|-------------|----------|
| LPA540 | 51.600 cm <sup>2</sup> Min | 31.75 mm | 107.950 mm | 5.1 mm      | 7.9 mm      | 0.088 kg |
| LPC540 | 51.600 cm <sup>2</sup> Min | 31.75 mm | 107.950 mm | 5.1 mm      | 7.9 mm      | 0.254 kg |

### 其他产品详情

Stainless steel separator included with LPC540A for bi-metallic applications.



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE