


电力公用事业



U 型前面板带开孔，用于 D-Sub 连接器。屏蔽型，适用于泡棉 EMC 垫片。

## 认证



## 功能

U-profile, front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

适用 EMC 织物密封条

### 技术参数

| Table 1/3 |      |    |          |        |        |      |
|-----------|------|----|----------|--------|--------|------|
| 物料号       | 包装数量 | 安装 | EMC 垫片类型 | 正面表面处理 | 反面表面处理 | 边缘处理 |

|           |   |          |    |      |    |   |
|-----------|---|----------|----|------|----|---|
| 30849-749 | 5 | 使用前部螺钉安装 | 泡棉 | 阳极氧化 | 导电 | 否 |
| 30849-750 | 5 | 使用前部螺钉安装 | 泡棉 | 阳极氧化 | 导电 | 否 |
| 30849-751 | 5 | 使用前部螺钉安装 | 泡棉 | 阳极氧化 | 导电 | 否 |
| 30849-752 | 5 | 使用前部螺钉安装 | 泡棉 | 阳极氧化 | 导电 | 否 |
| 30849-753 | 5 | 使用前部螺钉安装 | 泡棉 | 阳极氧化 | 导电 | 否 |
| 30849-754 | 5 | 使用前部螺钉安装 | 泡棉 | 阳极氧化 | 导电 | 否 |
| 30849-755 | 5 | 使用前部螺钉安装 | 泡棉 | 阳极氧化 | 导电 | 否 |

| Table 2/3 |                                 |          |          |    |      |      |
|-----------|---------------------------------|----------|----------|----|------|------|
| 物料号       | 符合                              | EMC 屏蔽   | 高度       | 材料 | 产品类型 | 机架高度 |
| 30849-749 | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 128.4 mm | 铝  | 前面板  | 3 U  |
| 30849-750 | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 128.4 mm | 铝  | 前面板  | 3 U  |
| 30849-751 | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 128.4 mm | 铝  | 前面板  | 3 U  |
| 30849-752 | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 128.4 mm | 铝  | 前面板  | 3 U  |
| 30849-753 | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 128.4 mm | 铝  | 前面板  | 3 U  |
| 30849-754 | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 128.4 mm | 铝  | 前面板  | 3 U  |

| 物料号       | 符合                              | EMC 屏蔽   | 高度       | 材料 | 产品类型 | 机架高度 |
|-----------|---------------------------------|----------|----------|----|------|------|
| 30849-755 | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 128.4 mm | 铝  | 前面板  | 3 U  |

| Table 3/3 |      |          |       |
|-----------|------|----------|-------|
| 物料号       | 机架宽度 | 类型       | 宽度    |
| 30849-749 | 4 HP | 不带把手的前面板 | 20 mm |
| 30849-750 | 4 HP | 不带把手的前面板 | 20 mm |
| 30849-751 | 4 HP | 不带把手的前面板 | 20 mm |
| 30849-752 | 4 HP | 不带把手的前面板 | 20 mm |
| 30849-753 | 4 HP | 不带把手的前面板 | 20 mm |
| 30849-754 | 4 HP | 不带把手的前面板 | 20 mm |
| 30849-755 | 4 HP | 不带把手的前面板 | 20 mm |

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购紧固件（螺钉套，凸缘螺钉）。

以多个标准包装的形式交货. 以单件为单位定价。

请单独订购 EMC 密封条。

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**