

UFS nVent ERIFLEX Flexibar 和 IBSB 支承套件

电力公用事业



认证



功能

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

固定支承模不含卤素

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/2


物料号	商品号	导体厚度	导体宽度	高度 (H)	宽度 (W)	A
UFS-KIT	553590	2 – 8 mm	15.5 – 120.0 mm	57.50 mm	30 mm	24 mm

Table 2/2			
物料号	商品号	B	单位重量
UFS-KIT	553590	15 mm	2.300 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

图表



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE