

Varistar CP 基座/底座

电力公用事业

底座可用于存放多余的电缆，防止机柜底部部件被老鼠咬坏。

功能

2 support profiles, for front and rear

Static load-carrying capacity 1000 kg

技术参数

Table 1/2

物料号	高度	宽度	颜色	色号	深度	表面处理
24630-034	100 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	600 mm	粉末涂层
24630-035	100 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021		粉末涂层
24630-064	100 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021		粉末涂层
24630-065	100 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021		粉末涂层
24630-036	200 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021		粉末涂层
24630-037	200 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021		粉末涂层
24630-066	200 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021		粉末涂层
24630-067	200 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021		粉末涂层

Table 2/2

物料号	材料	产品类型	类型
24630-034	钢	机柜/机架底座	底座
24630-035	钢	机柜/机架底座	底座
24630-064	钢	机柜/机架底座	底座
24630-065	钢	机柜/机架底座	底座
24630-036	钢	机柜/机架底座	底座
24630-037	钢	机柜/机架底座	底座
24630-066	钢	机柜/机架底座	底座
24630-067	钢	机柜/机架底座	底座

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购侧面盖板。

不能与脚轮结合使用

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE