

Varistar CP Cabinet Frame, Seismic

电力公用事业

焊接式钢机箱专门用于保护地震活动区域的设备，符合 Bellcore Zore 4 要求。

功能

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: 喷粉涂层

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded seismic frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 250 kg to IEC 61587 - 2

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	耐冲击和振动性	颜色
20630-358	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-359	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-360	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-361	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-362	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-363	38 U	1800 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-364	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	耐冲击和振动性	颜色
20630-365	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-366	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-367	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-368	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-369	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-370	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-371	42 U	2000 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-372	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-373	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-374	47 U	2200 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-375	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-376	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	暗灰色
20630-377	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	暗灰色

Table 2/3						
物料号	色号	符合	框架材料	材料	产品类型	静态负载
20630-358	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-359	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf

物料号	色号	符合	框架材料	材料	产品类型	静态负载
20630-360	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-361	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-362	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-363	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢		框架	1600 kgf
20630-364	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-365	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-366	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-367	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-368	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-369	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-370	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-371	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-372	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-373	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-374	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-375	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf
20630-376	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf

物料号	色号	符合	框架材料	材料	产品类型	静态负载
20630-377	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢	钢	框架	1600 kgf

Table 3/3		
物料号	类型	搭配使用
20630-358	抗震	Varistar CP
20630-359	抗震	Varistar CP
20630-360	抗震	Varistar CP
20630-361	抗震	Varistar CP
20630-362	抗震	Varistar CP
20630-363	抗震	Varistar CP
20630-364	抗震	Varistar CP
20630-365	抗震	Varistar CP
20630-366	抗震	Varistar CP
20630-367	抗震	Varistar CP
20630-368	抗震	Varistar CP
20630-369	抗震	Varistar CP
20630-370	抗震	Varistar CP
20630-371	抗震	Varistar CP

物料号	类型	搭配使用
20630-372	抗震	Varistar CP
20630-373	抗震	Varistar CP
20630-374	抗震	Varistar CP
20630-375	抗震	Varistar CP
20630-376	抗震	Varistar CP
20630-377	抗震	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购附件和组件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE