

Varistar CP Deco 机柜，在装饰框内带 19" 面板安装

电力公用事业

Varistar：高度通用的坚固的不锈钢焊接框架电子机柜，支持各种防护功能，包括防尘和防水（IP20 和 IP55），从风扇到 40kW 空气-水流冷却器的冷却选项，耐冲击、振动，以及高达 NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 等级的抗震性，在 1 GHz 和 3 GHz 下保证 60 dB 和 40 dB 的行业领先的射频/电磁 (RFI / EMI) 屏蔽（依照 IEC 61587-3 测试）性能。

功能

正面开口（无门）

19" panel mounts integrated into decoration frame

后门带单点锁定，侧板带快速释放紧固件

Static load - carrying capacity 400 kg (mounted at decoration frame)

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	高度	框架颜色	宽度	框架色号	覆层材料
10630-034	38 U	1800 mm	暗灰色	600 mm	RAL 7021	钢
10630-033	38 U	1800 mm	暗灰色	600 mm	RAL 7021	钢
10630-035	42 U	2000 mm	暗灰色	600 mm	RAL 7021	钢
10630-036	42 U	2000 mm	暗灰色	600 mm	RAL 7021	钢

Table 2/3						
物料号	深度	表面颜色	表面涂层颜色代码	符合	框架材料	产品类型
10630-034	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 60297-3-100	钢	机柜
10630-033	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 60297-3-100	钢	机柜
10630-035	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 60297-3-100	钢	机柜
10630-036	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 60297-3-100	钢	机柜

Table 3/3	
物料号	静态负载
10630-034	400 kgf
10630-033	400 kgf
10630-035	400 kgf
10630-036	400 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

后门可选配摇柄锁。

ServicePlus EMC 上提供了更多尺寸和版本。请单独订购基座/底座。如装配托盘和滑轨，需要另外订购一对角轨。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE