

Varistar CP Double Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking

电力公用事业

带 3 点锁定和 2 个门铰链的 Varistar CP 穿孔钢制双门，适用于 IP 20 防护等级的应用。

功能

Double perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class

带按钮的摇柄把手，钥匙

Opening angle 180°

标准安装，右门上有锁

可以改装为 DIN 锁芯

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	符合
21630-820	42 U	2000 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-821	47 U	2200 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-822	52 U	2450 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-823	42 U	2000 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-824	47 U	2200 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	符合
21630-825	52 U	2450 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1

Table 2/3						
物料号	表面处理	锁定类型	材料	产品类型	防护等级	类型
21630-820	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20	Steel Double Door, Perforated
21630-821	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20	Steel Double Door, Perforated
21630-822	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20	Steel Double Door, Perforated
21630-823	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20	Steel Double Door, Perforated
21630-824	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20	Steel Double Door, Perforated
21630-825	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20	Steel Double Door, Perforated

Table 3/3	
物料号	搭配使用
21630-820	Varistar CP
21630-821	Varistar CP
21630-822	Varistar CP
21630-823	Varistar CP
21630-824	Varistar CP

物料号	搭配使用
21630-825	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购适用于摇柄把手 的 DIN 半圆形锁芯。

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE