

Varistar CP EMC Cabinet, IP 55

电力公用事业



Varistar: 高度通用的坚固的不锈钢焊接框架电子机柜，支持各种防护功能，包括防尘和防水（IP20 和 IP55），从风扇到 40kW 空气-水流冷却器的冷却选项，耐冲击、振动，以及高达 NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 等级的抗震性，在 1 GHz 和 3 GHz 下保证 60 dB 和 40 dB 的行业领先的射频/电磁 (RFI / EMI) 屏蔽（依照 IEC 61587-3 测试）性能。

功能

Shielding 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587 - 3)

Shielding 30 dB at 18 GHz, (tested to EN 61000-5-7) with EN45545 gaskets

Type of protection IP 55

Static load - carrying capacity 1600 kg

含 4 点锁的机柜门和螺钉固定的侧板

侧面板和后面板可由一人安装

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	高度	框架颜色	宽度	框架色号	覆层材料
10630-043	42 U	2000 mm	暗灰色	600 mm	RAL 7021	钢
10630-044	42 U	2000 mm	暗灰色	600 mm	RAL 7021	钢

Table 2/3						
物料号	深度	表面颜色	表面涂层颜色代码	符合	框架材料	产品类型
10630-043	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-3	钢	机柜
10630-044	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-3	钢	机柜

Table 3/3		
物料号	防护等级	静态负载
10630-043	IP55	1600 kgf
10630-044	IP55	1600 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

ServicePlus EMC 上提供了更多尺寸和版本。请单独订购基座/底座。如装配托盘和滑轨，需要另外订购一对角轨。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE