

Varistar CP Frame

Power Utilities

Varistar welded steel frame for static load requirements. For 19", ETSI or mounting plate integration.

功能

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point

Static load-carrying capacity max. 1600 kg

Please order adjustable feet separately

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	颜色代码
20630-072	24 U	1200 mm	800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-066	24 U	1200 mm	600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-067	24 U	1200 mm	600 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-074	24 U	1200 mm	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-068	24 U	1200 mm	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-065	24 U	1200 mm	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-071	24 U	1200 mm	800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	颜色代码
20630-073	24 U	1200 mm	800 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-082	29 U	1400 mm	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-075	29 U	1400 mm	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-080	29 U	1400 mm	800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-081	29 U	1400 mm	800 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-077	29 U	1400 mm	600 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-076	29 U	1400 mm	600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-079	29 U	1400 mm	800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-078	29 U	1400 mm	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-088	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-086	33 U	1600 mm	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-083	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-089	33 U	1600 mm	800 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-085	33 U	1600 mm	600 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-084	33 U	1600 mm	600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-087	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-090	33 U	1600 mm	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	颜色代码
20630-095	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-092	38 U	1800 mm	600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-093	38 U	1800 mm	600 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-091	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-098	38 U	1800 mm	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-094	38 U	1800 mm	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-097	38 U	1800 mm	800 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-096	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-107	42 U	2000 mm	800 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-105	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-100	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-109	42 U	2000 mm	800 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-101	42 U	2000 mm	600 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-106	42 U	2000 mm	800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-099	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-261	42 U	2000 mm	600 mm	300 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-104	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	颜色代码
20630-110	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-108	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-103	42 U	2000 mm	600 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-102	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-115	47 U	2200 mm	600 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-121	47 U	2200 mm	800 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-117	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-262	47 U	2200 mm	600 mm	300 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-122	47 U	2200 mm	800 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-116	47 U	2200 mm	600 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-113	47 U	2200 mm	600 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-118	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-111	47 U	2200 mm	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-119	47 U	2200 mm	800 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-114	47 U	2200 mm	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-120	47 U	2200 mm	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-112	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	颜色代码
20630-123	52 U	2450 mm	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-125	52 U	2450 mm	600 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-124	52 U	2450 mm	600 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-128	52 U	2450 mm	800 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-127	52 U	2450 mm	800 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021
20630-126	52 U	2450 mm	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021

Table 2/3						
物料号	符合	框架材料	材料	产品类型	静态负载	类型
20630-072		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-066		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-067		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-074		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-068		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-065		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-071		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-073		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-082		钢	钢	机柜/机架框架		标准

物料号	符合	框架材料	材料	产品类型	静态负载	类型
20630-075		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-080		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-081		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-077		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-076		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-079		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-078		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-088		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-086		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-083		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-089		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-085		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-084		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-087		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-090		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-095		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-092		钢	钢	机柜/机架框架		标准

物料号	符合	框架材料	材料	产品类型	静态负载	类型
20630-093		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-091		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-098		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-094		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-097		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-096		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-107		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-105		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-100		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-109	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准
20630-101		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-106		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-099		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-261		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-104	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准
20630-110	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准
20630-108	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准

物料号	符合	框架材料	材料	产品类型	静态负载	类型
20630-103	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准
20630-102	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准
20630-115	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准
20630-121	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准
20630-117		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-262		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-122	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准
20630-116	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准
20630-113		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-118		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-111		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-119		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-114	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准
20630-120	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准
20630-112		钢	钢	机柜/机架框架		标准
20630-123	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准
20630-125	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准

物料号	符合	框架材料	材料	产品类型	静态负载	类型
20630-124	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准
20630-128	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准
20630-127	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准
20630-126	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢	钢	机柜/机架框架	1600 kgf	标准

Table 3/3

物料号	搭配
20630-072	Varistar CP
20630-066	Varistar CP
20630-067	Varistar CP
20630-074	Varistar CP
20630-068	Varistar CP
20630-065	Varistar CP
20630-071	Varistar CP
20630-073	Varistar CP
20630-082	Varistar CP
20630-075	Varistar CP
20630-080	Varistar CP

物料号	搭配
20630-081	Varistar CP
20630-077	Varistar CP
20630-076	Varistar CP
20630-079	Varistar CP
20630-078	Varistar CP
20630-088	Varistar CP
20630-086	Varistar CP
20630-083	Varistar CP
20630-089	Varistar CP
20630-085	Varistar CP
20630-084	Varistar CP
20630-087	Varistar CP
20630-090	Varistar CP
20630-095	Varistar CP
20630-092	Varistar CP
20630-093	Varistar CP
20630-091	Varistar CP

物料号	搭配
20630-098	Varistar CP
20630-094	Varistar CP
20630-097	Varistar CP
20630-096	Varistar CP
20630-107	Varistar CP
20630-105	Varistar CP
20630-100	Varistar CP
20630-109	Varistar CP
20630-101	Varistar CP
20630-106	Varistar CP
20630-099	Varistar CP
20630-261	Varistar CP
20630-104	Varistar CP
20630-110	Varistar CP
20630-108	Varistar CP
20630-103	Varistar CP
20630-102	Varistar CP

物料号	搭配
20630-115	Varistar CP
20630-121	Varistar CP
20630-117	Varistar CP
20630-262	Varistar CP
20630-122	Varistar CP
20630-116	Varistar CP
20630-113	Varistar CP
20630-118	Varistar CP
20630-111	Varistar CP
20630-119	Varistar CP
20630-114	Varistar CP
20630-120	Varistar CP
20630-112	Varistar CP
20630-123	Varistar CP
20630-125	Varistar CP
20630-124	Varistar CP
20630-128	Varistar CP

物料号	搭配
20630-127	Varistar CP
20630-126	Varistar CP

其他产品详情

A combination of castors and castors with adjustable feet is not possible with the standard frame. Please order the mobile frame for this requirement

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE