

Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking

电力公用事业

带 3

点锁定的玻璃门可在门和机柜框架之间提供更强的贴合性。可以防止出现金属延展，并为门提供额外的刚性。

功能

Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

标准安装，右门上有锁

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	高度	宽度	防护等级	颜色	色号
21630-092	42 U	2000 mm	600 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021
21630-093	47 U	2200 mm	600 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021
21630-094	52 U	2450 mm	600 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021
21630-095	42 U	2000 mm	800 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	防护等级	颜色	色号
21630-096	47 U	2200 mm	800 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021
21630-097	52 U	2450 mm	800 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021
21630-416	24 U	1200 mm	600 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021
21630-417	24 U	1200 mm	800 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021
21630-418	29 U	1400 mm	600 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021
21630-419	29 U	1400 mm	800 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021
21630-420	33 U	1600 mm	600 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021
21630-421	33 U	1600 mm	800 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021
21630-422	38 U	1800 mm	600 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021
21630-423	38 U	1800 mm	800 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021
21630-717	24 U	1200 mm	600 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-718	24 U	1200 mm	800 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-719	29 U	1400 mm	600 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-720	29 U	1400 mm	800 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-721	33 U	1600 mm	600 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-722	33 U	1600 mm	800 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-723	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	防护等级	颜色	色号
21630-724	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-725	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-726	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-727	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-728	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021

Table 2/3						
物料号	符合	表面处理	锁定类型	材料	产品类型	类型
21630-092	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		机柜门	玻璃门
21630-093	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		机柜门	玻璃门
21630-094	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		机柜门	玻璃门
21630-095	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		机柜门	玻璃门
21630-096	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		机柜门	玻璃门
21630-097	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		机柜门	玻璃门
21630-416	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		机柜门	玻璃门
21630-417	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		机柜门	玻璃门
21630-418	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		机柜门	玻璃门
21630-419	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		机柜门	玻璃门

物料号	符合	表面处理	锁定类型	材料	产品类型	类型
21630-420	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		机柜门	玻璃门
21630-421	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		机柜门	玻璃门
21630-422	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		机柜门	玻璃门
21630-423	IEC 61587-1, IEC 61587-3		3-Point Locking		机柜门	玻璃门
21630-717	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking	钢制，玻璃	机柜门	玻璃门
21630-718	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking	钢制，玻璃	机柜门	玻璃门
21630-719	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking	钢制，玻璃	机柜门	玻璃门
21630-720	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking	钢制，玻璃	机柜门	玻璃门
21630-721	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking	钢制，玻璃	机柜门	玻璃门
21630-722	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking	钢制，玻璃	机柜门	玻璃门
21630-723	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking	钢制，玻璃	机柜门	玻璃门
21630-724	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking	钢制，玻璃	机柜门	玻璃门
21630-725	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking	钢制，玻璃	机柜门	玻璃门
21630-726	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking	钢制，玻璃	机柜门	玻璃门
21630-727	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking	钢制，玻璃	机柜门	玻璃门
21630-728	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking	钢制，玻璃	机柜门	玻璃门

Table 3/3

物料号	搭配使用
21630-092	Varistar CP
21630-093	Varistar CP
21630-094	Varistar CP
21630-095	Varistar CP
21630-096	Varistar CP
21630-097	Varistar CP
21630-416	Varistar CP
21630-417	Varistar CP
21630-418	Varistar CP
21630-419	Varistar CP
21630-420	Varistar CP
21630-421	Varistar CP
21630-422	Varistar CP
21630-423	Varistar CP
21630-717	Varistar CP
21630-718	Varistar CP

物料号	搭配使用
21630-719	Varistar CP
21630-720	Varistar CP
21630-721	Varistar CP
21630-722	Varistar CP
21630-723	Varistar CP
21630-724	Varistar CP
21630-725	Varistar CP
21630-726	Varistar CP
21630-727	Varistar CP
21630-728	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE