

Varistar CP 移动式基座/底座

电力公用事业

移动基座/底座，使机柜具有移动性。

功能

Covers, St, 1.5 mm

Load-carrying capacity on casters 400 kg, on adjustable feet 1000 kg

Support, St, 3 mm

Color RAL 7021

Plinth height H = 103 mm, with feet adjustable from 126 to 134 mm

技术参数

Table 1/2

物料号	宽度	深度	颜色	色号	产品类型	类型
21630-655	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架底座	Base Plinth, Mobile
21630-656	600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架底座	Base Plinth, Mobile
21630-657	600 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架底座	Base Plinth, Mobile
21630-658	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架底座	Base Plinth, Mobile
21630-661	800 mm	600 mm			机柜/机架底座	Base Plinth, Mobile
21630-662	800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架底座	Base Plinth, Mobile

物料号	宽度	深度	颜色	色号	产品类型	类型
21630-663	800 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架底座	Base Plinth, Mobile
21630-664	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架底座	Base Plinth, Mobile

Table 2/2

物料号	搭配使用
21630-655	Varistar CP
21630-656	Varistar CP
21630-657	Varistar CP
21630-658	Varistar CP
21630-661	Varistar CP
21630-662	Varistar CP
21630-663	Varistar CP
21630-664	Varistar CP

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE