

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking

Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

功能

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	颜色代码	符合
21630-760	33 U	1600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-761	33 U	1600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-762	38 U	1800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	颜色代码	符合
21630-763	38 U	1800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-764	42 U	2000 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-765	42 U	2000 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-766	47 U	2200 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-767	47 U	2200 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Table 2/2						
物料号	锁定类型	材料	产品类型	防护等级	类型	搭配
21630-760	4 点锁定	钢	机柜门	IP55	钢制门，平板	Varistar CP
21630-761	4 点锁定	钢	机柜门	IP55	钢制门，平板	Varistar CP
21630-762	4 点锁定	钢	机柜门	IP55	钢制门，平板	Varistar CP
21630-763	4 点锁定	钢	机柜门	IP55	钢制门，平板	Varistar CP
21630-764	4 点锁定	钢	机柜门	IP55	钢制门，平板	Varistar CP
21630-765	4 点锁定	钢	机柜门	IP55	钢制门，平板	Varistar CP

物料号	锁定类型	材料	产品类型	防护等级	类型	搭配
21630-766	5 点锁定	钢	机柜门	IP55	钢制门，平板	Varistar CP
21630-767	5 点锁定	钢	机柜门	IP55	钢制门，平板	Varistar CP

其他产品详情

Please purchase the grounding kit separately.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE