

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic IP55, With Multi-Point Locking

电力公用事业

IP55 抗震钢制门，带手柄和多点锁定。

功能

带按钮的摇柄锁

Opening angle 180°

带多点锁定的钢制门，适用于 EMC 应用

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	符合
21630-752	33 U	1600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-753	33 U	1600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-754	38 U	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-2, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-755	38 U	1800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	符合
21630-756	42 U	2000 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-757	42 U	2000 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-758	47 U	2200 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
21630-759	47 U	2200 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Table 2/3						
物料号	锁定类型	材料	产品类型	防护等级	机架宽度	类型
21630-752	4-Point Locking	钢	机柜门	IP55		Steel Door, Plain
21630-753	4-Point Locking	钢	机柜门	IP55	800 HP	Steel Door, Plain
21630-754	4-Point Locking	钢	机柜门	IP55		Steel Door, Plain
21630-755	4-Point Locking	钢	机柜门	IP55		Steel Door, Plain
21630-756	4-Point Locking	钢	机柜门	IP55		Steel Door, Plain
21630-757	4-Point Locking	钢	机柜门	IP55		Steel Door, Plain
21630-758	5-Point Locking	钢	机柜门	IP55		Steel Door, Plain
21630-759	5-Point Locking	钢	机柜门	IP55		Steel Door, Plain

Table 3/3	
物料号	搭配使用
21630-752	Varistar CP

物料号	搭配使用
21630-753	Varistar CP
21630-754	Varistar CP
21630-755	Varistar CP
21630-756	Varistar CP
21630-757	Varistar CP
21630-758	Varistar CP
21630-759	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE