

# Varistar CP 抗震基座/底座

## 电力公用事业

底座可用于存放多余的电缆，防止机柜底部部件被老鼠咬坏。

### 功能

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

基座前/后面板可拆卸

### 技术参数

Table 1/2

| 物料号       | 宽度     | 深度      | 颜色  | 色号       | 符合                          | 高度     |
|-----------|--------|---------|-----|----------|-----------------------------|--------|
| 21630-110 | 600 mm | 600 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 103 mm |
| 21630-111 | 600 mm | 800 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 103 mm |
| 21630-112 | 600 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 103 mm |
| 21630-113 | 600 mm | 1200 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 103 mm |
| 21630-114 | 800 mm | 600 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 103 mm |

| 物料号       | 宽度     | 深度      | 颜色  | 色号       | 符合                          | 高度     |
|-----------|--------|---------|-----|----------|-----------------------------|--------|
| 21630-115 | 800 mm | 800 mm  | 暗灰色 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 103 mm |
| 21630-117 | 800 mm | 1200 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 103 mm |
| 21630-116 | 800 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 800 mm |

| Table 2/2 |    |         |       |    |             |
|-----------|----|---------|-------|----|-------------|
| 物料号       | 材料 | 产品类型    | 静态负载  | 类型 | 搭配使用        |
| 21630-110 | 钢  | 机柜/机架底座 | 400 N | 底座 | Varistar CP |
| 21630-111 | 钢  | 机柜/机架底座 | 400 N | 底座 | Varistar CP |
| 21630-112 | 钢  | 机柜/机架底座 | 400 N | 底座 | Varistar CP |
| 21630-113 | 钢  | 机柜/机架底座 | 400 N | 底座 | Varistar CP |
| 21630-114 | 钢  | 机柜/机架底座 | 400 N | 底座 | Varistar CP |
| 21630-115 | 钢  | 机柜/机架底座 | 400 N | 底座 | Varistar CP |
| 21630-117 | 钢  | 机柜/机架底座 | 400 N | 底座 | Varistar CP |
| 21630-116 | 钢  | 机柜/机架底座 | 400 N | 底座 | Varistar CP |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独购买接地套件。

### 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**