

Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened

电力公用事业

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 5-Point locking.

功能

Height of connection plate 400 mm

带按钮的摇柄锁

Opening angle 180°

Steel door with 5-point locking for EMC applications

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	防护等级	颜色	色号
21630-372	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-373	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-711	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-712	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-374	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-375	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	防护等级	颜色	色号
21630-376	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-377	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-713	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-714	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-715	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021
21630-716	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021

Table 2/2		
物料号	锁定类型	产品类型
21630-372	3-Point Locking	机柜门
21630-373	3-Point Locking	机柜门
21630-711	3-Point Locking	机柜门
21630-712	3-Point Locking	机柜门
21630-374	4-Point Locking	机柜门
21630-375	4-Point Locking	机柜门
21630-376	4-Point Locking	机柜门
21630-377	4-Point Locking	机柜门
21630-713	4-Point Locking	机柜门

物料号	锁定类型	产品类型
21630-714	4-Point Locking	机柜门
21630-715	4-Point Locking	机柜门
21630-716	4-Point Locking	机柜门

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE