

Varistar CP Steel Door, Plain, Multi-Point Locking

电力公用事业

EMC 和 IP55 钢制门，带手柄和 4 点锁。

功能

带按钮的摇柄锁

Opening angle 180°

带 4 点锁定的钢板门，适用于 EMC 应用

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	锁定类型
21630-521	24 U	1200 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-522	24 U	1200 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-523	29 U	1400 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-524	29 U	1400 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	3-Point Locking
21630-525	33 U	1600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	4-Point Locking
21630-526	33 U	1600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	4-Point Locking

物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	锁定类型
21630-527	38 U	1800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	4-Point Locking
21630-528	38 U	1800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	4-Point Locking
21630-529	42 U	2000 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	4-Point Locking
21630-530	42 U	2000 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	4-Point Locking
21630-531	47 U	2200 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	5-Point Locking
21630-532	47 U	2200 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	5-Point Locking

Table 2/2		
物料号	产品类型	防护等级
21630-521	机柜门	IP55
21630-522	机柜门	IP55
21630-523	机柜门	IP55
21630-524	机柜门	IP55
21630-525	机柜门	IP55
21630-526	机柜门	IP55
21630-527	机柜门	IP55
21630-528	机柜门	IP55
21630-529	机柜门	IP55

物料号	产品类型	防护等级
21630-530	机柜门	IP55
21630-531	机柜门	IP55
21630-532	机柜门	IP55

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE