

Varistar CP 摇架，适用于 600 mm 宽度机柜

电力公用事业

19" 摇架可用于安装插箱，同时便于处理背面布线。

Varistar CP 旋架拥有 150 KG

承载能力、120°移动幅度和灵活的旋转轴。

功能

适用于全高或非全高的安装

旋转轴可以选择向右或向左

Can accommodate 19" chassis and 19" sub racks (maximum depth 200 mm)

120° hinge, square locks including 2 keys

Load-carrying capacity 150 kg

技术参数

Table 1/2						
物料号	机架高度	颜色	色号	高度	材料	产品类型
21630-668	24 U	暗灰色	RAL 7021	1200 mm	钢	框架
21630-670	29 U	暗灰色	RAL 7021	1400 mm	钢	框架
21630-672	33 U	暗灰色	RAL 7021	1600 mm	钢	框架
21630-674	38 U	暗灰色	RAL 7021	1800 mm	钢	框架
21630-676	42 U	暗灰色	RAL 7021	2000 mm	钢	框架
21630-678	47 U	暗灰色	RAL 7021	2200 mm	钢	框架

Table 2/2

物料号	防护等级	宽度
21630-668	IP20	600 mm
21630-670	IP20	600 mm
21630-672	IP20	600 mm
21630-674	IP20	600 mm
21630-676	IP20	600 mm
21630-678	IP20	600 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

By aid of depth members 19" swing frames can be assembled directly on the cabinet frame or in depth-adjustable increments of 50 mm.

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE