

920 系列，固态继电器输出开关接口组件



nVent RAYCHEM 920

系列固态继电器开关接口可提供通用单相电流监控、单相或三相接地故障检测和电压监控。每个控制点需要一个设备。带有一个通用电源，可直接用于 100 VAC 到 277 VAC 的电压。

功能

易于安装

通用单相电流监控

每个控制点需要一个设备

技术参数

Table 1/1

物料号	项目名称	额定电压	额定电流
10260-006	920SIS	100 – 277 V	60 A

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT