

MI 电缆铸造接线盒

nVent RAYCHEM 金属铸造接线盒，可与用于非危险 I 类 1 区和 2 区的矿物绝缘 (MI) 伴热单元搭配使用。NPT 螺纹入口，可直接连接 MI 冷引线电缆密封接头。带有用于最高 6 AWG 导线的端子排。通常用于加热装置的电源连接或接头连接。

功能

- 安装简单
- 使用寿命长，安全可靠：10 year product warranty available, maintenance free
- 提供可用于防爆、防尘、潮湿场所的型号
- Terminal strip with voltage ratings up to 600 V and current rating up to 65 A
- Maximum 5 x 3/4" NPT tapered entries depending on model selected
- 3/4" NPT entries can be converted to 1/2" NPT with reducer bushings
- 提供各种安装选项

技术参数

- NEMA 等级: 4X
- 材料: 铝
- 区域分类: Non-Hazardous; Hazardous
- 盒盖固定方式: 用螺丝固定
- 安装: 表面式安装/嵌入式安装
- 附带盖板: 是
- 可密封: 是

Table 1/2						
物料号	项目名称	最大电压	表面处理	进线口数量	AWG 尺寸	高度
PT-JB		600 V	未处理	3	#18 - #6	95 mm
XMI-JB		600 V	粉末涂层	5	#18 - #6	114 mm

物料号	项目名称	最大电压	表面处理	进线口数量	AWG 尺寸	高度
232377-000	RMI-JB3	500 V	Silver Powder Epoxy Paint	3	#18 - #6	133 mm

Table 2/2			
物料号	项目名称	宽度	深度
PT-JB		95 mm	127 mm
XMI-JB		114 mm	60 mm
232377-000	RMI-JB3	122 mm	81 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT