

冷态安装连接套件



nVent RAYCHEM C25-100
是一款冷态安装的线芯密封套套件，适用于所有 nVent RAYCHEM
自调控和限功率工业并联伴热线的电源连接。

功能

安装简单快速

冷态安装：带非固化密封剂的线芯密封套；无需热风枪，无需高温作业许可证

适用于所有 nVent RAYCHEM 工业用并联加热电缆的一个组件

危险区域的简化设计，是系统认证的一部分

使用寿命长，安全可靠：10 year extended product warranty available, maintenance free

技术参数

Table 1/1

物料号	项目名称	型号	连接类型	螺纹尺寸	最高暴露温度
263012-000	C25-100	接线盒的连接	冷态安装	M25	110 °C

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT