

PI 加热器热缩连接套件（非 ATEX）



nVent RAYCHEM CS20-2.5-PI-NH

是一款热缩聚合物套件，用于连接和端接聚合物绝缘 (PI)

串联电阻伴热线与冷端线。该套件适合与带有 M20

入口的接线盒一起使用，可端接最大 25 A

的电路。套件包括用于伴热线和冷端线连接的所有材料，以及用于在接线盒中端接冷端线的格兰。

功能

适用于非危险区域，采用热缩技术

普通规格和完整套装：适合直接安装在绝缘层下并接入到接线盒中

使用寿命长，安全可靠：10 year product warranty available

技术参数

Table 1/2

物料号	项目名称	连接类型	型号	额定电压	额定电流	最大冷端线尺寸
1244-000585	CS20-2.5-PI-NH	热缩技术	伴热线/连接电缆	750 V max	25 A	2.5 mm ²

Table 2/2

物料号	项目名称	区域分类	最高工作温度
1244-000585	CS20-2.5-PI-NH	非危险	205 °C

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT