

# 用于将 PI 加热器连接到接线盒的连接套件

nVent RAYCHEM C20-PI-MO 和 C20-PI-PA

是一系列用于将聚合物绝缘 (PI) 伴热线连接到接线盒的套件。C20-PI-MO-KIT 带有镀镍铜格兰头 EX e (M20)，可与温度低至 -55 °C 的 XPI 冷端线配合使用。C20-PI-PA-KIT 带有聚酰胺格兰头 EX e (M20)，可与温度低至 -40 °C 的 XPI 冷端线配合使用。所有套件均带有用于编织层和锁紧螺母的绿色/黄色套管。

## 功能

经验证可用于危险区域

安装简单快速，维护方便

使用寿命长，安全可靠：10 year product warranty available

## 技术参数

线状体类型： 公制

Table 1/1

物料号	项目名称	材料	表面处理	环境温度	适用于聚合物绝缘伴热线，线缆直径范围为
1244-019669	C20-PI-PA-KIT	聚酰胺	未处理	-40 to 75 °C	4 – 13 mm
1244-019670	C20-PI-MO-KIT	黄铜	Nickel-Plated	-55 to 90 °C	5 – 14 mm

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

**北美**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,**

**Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**亚太地区**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**拉丁美洲**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**