

ElectroMelt 自调控伴热电缆



nVent RAYCHEM ElectroMelt EM2-XR

是一款坚固耐用的自调控伴热线，用于防止在坡道、装卸区、外部楼梯和通道上形成积雪和结冰。0 °C 时的功率输出为 90 W/m。

功能

设计简单

坚固且易于安装：电缆在安装过程中耐损坏，可按需剪切

操作安全高效：不会过热，具有先进的节能控制功能

使用寿命长，安全可靠：10 year extended product warranty available, maintenance free

技术参数

Table 1/2

物料号	项目名称	电源电压	Nominal Power Output @ 0°C, 230V	外护套材料	最大回路长度	颜色
449561-000	EM-EM2-XR	208 – 277 V	90 W/m	改性聚烯烃	85 m	橙色

Table 2/2

物料号	项目名称	标称宽度	标称厚度	接地类型	最低安装温度
449561-000	EM-EM2-XR	18.9 mm	9.5 mm	编织层	-18 °C

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	Europe, Middle East, Africa	亚太地区	拉丁美洲
Tel +1.800.545.6258	Tel +32.16.213.511	Tel +86.21.2412.1688	Tel +1.713.868.4800
Fax +1.800.527.5703	Fax +32.16.213.604	Fax +86.21.5426.3167	Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com	cn.thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com