

Elexant 4010i 替换控制模块

nVent RAYCHEM ELEXANT 4010i-MOD 是 Elexant 4010i 伴热控制器的替换模块。

功能

安装简单

使用寿命长，安全可靠：2 year product warranty available

技术参数

电流警报:	0.1 – 100 A
自动循环:	1 – 750 h
接地故障警报:	10 – 500 mA
以太网:	10/100 Base-T
最大电源输入线号:	16.8 mm ²
最大伴热线输出线号:	16.8 mm ²
最大控制电流:	32A @ 40°C, De-Rated to 24A @ 50°C and Further De-Rated to 16A @ 60°C
最大接地端子线号:	33.6 mm ²
电压警报:	80 – 300 V
最大控制电压:	277 VAC Nominal, 50/60Hz
相对湿度:	0% to 90%, Noncondensating
通信协议:	Modbus RTU; Modbus/TCP; DHCP
控制继电器类型:	Double-Pole, Solid-State; Double-Pole, Mechanical
通信:	RS-485; Ethernet
控制算法:	On/Off, Proportional, PASC, Always On, Always Off
RS-485 电缆类型:	One 2-Wire, Shielded Twisted Pair
温度控制范围:	从 -200 到 700 °C
温度警报:	从 -200 到 700 °C
工作温度:	从 -40 到 60 °C

物料号

项目名称

10380-016	4010i-MOD-IS
10380-015	4010i-MOD

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---