

Elexant 5010i 现场控制器



nVent RAYCHEM Elexant 5010i

是一款可现场安装的先进电子式温度控制器，具有本地控制和集中监控功能，可用于最高 25 A

的单相回路，并适用于危险区域。Elexant 5010i-LIM 配有集成的数字智能安全限温器（SIL 2 设备）。

功能

易于安装、编程和操作

Remote configuration and monitoring through the user interfaces TOUCH 1500 and NGC-UIT3, or via the nVent RAYCHEM Supervisor software

使用手持无线平板电脑进行本地监控和配置

具有广泛的控制、监控和报警功能

自动系统检查，减少重要管道意外且昂贵的停机时间

警报继电器，RS-485 Modbus 通信

技术参数

额定电流:	25 A
额定电压:	100 – 250 V
高度:	120 mm
宽度:	220 mm
控制器温度设置:	从 -200 到 700 °C
工作温度:	从 -50 到 60 °C

Table 1/1

物料号	项目名称	内附限温器
2000002369	Elexant 5010i-LIM (EAC)	是

物料号	项目名称	内附限温器
2000002133	Elexant 5010i-LIM	是
2000002132	Elexant 5010i	否
2000002370	Elexant 5010i (EAC)	否

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---