

外置型尾端套件



nVent RAYCHEM E-100

是一系列冷态安装外置型尾端，用于非危险和危险场所的伴热线。
通过保温层和包覆层安装在管道上。包括冷态安装的伴热线线芯密封套。可选配 LED 指示灯。

功能

安装和测试简单快速

冷态安装：无需热风枪或高温作业许可证，可重复使用

具有高性能：耐受冲击、高温、化学品和紫外线

使用寿命长，安全可靠：10 year product warranty available, maintenance free

技术参数

最高暴露温度： 260 °C

型号： 伴热线尾端

Table 1/1

物料号	项目名称	连接类型	额定电压	包括指示灯
046567-000	E-100-A	冷态安装	480 V max	否
P000001583	E-100-L-E	冷态安装	277 V max	是
P000001582	E-100-L-A	冷态安装	277 V max	是
101255-000	E-100-E	冷态安装	480 V max	否

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	Europe, Middle East, Africa	亚太地区	拉丁美洲
Tel +1.800.545.6258	Tel +32.16.213.511	Tel +86.21.2412.1688	Tel +1.713.868.4800
Fax +1.800.527.5703	Fax +32.16.213.604	Fax +86.21.5426.3167	Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com	cn.thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com