

KHP 自调节加热电缆

nVent RAYCHEM KHP

自调节伴热电缆可为管道防冻保护提供节能且易于使用的解决方案。

功能

设计简单

易于安装：定长剪切，以米为单位标记，

节能安全：自调节电缆，先进的节能控制，电缆不会过热，适用于塑料管道

使用寿命长，安全可靠：10 year product warranty available, maintenance free

技术参数

Table 1/2

物料号	项目名称	额定电压	Nominal Power Output @ 0°C, 220V	外护套材料	颜色	标称宽度
P000001278	16KHP2-CR-PLUS	220 V	21 W/m	改性聚烯烃	灰色	12.7 mm

Table 2/2

物料号	项目名称	标称厚度	接地类型	区域分类	标称电缆重量
P000001278	16KHP2-CR-PLUS	5.7 mm	编织层	T-6	108 g/m

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT