

Low-Profile Connection Kit for Parallel Heating Cables, Cold-Applied, ATEX



nVent RAYCHEM C-150-E

是一款冷态安装、普通规格、与柔性电源线连接的绝缘层下电源连接套件，可与 nVent RAYCHEM BTV、QTVR、XTV 和 KTV 一起使用。它可用于温度范围为 -50 °C 至 215 °C 的应用。

功能

安装简单快速

冷态安装：带非固化密封剂的线芯密封套；无需热风枪，无需高温作业许可证

一个适用于所有 nVent RAYCHEM 工业自调节加热电缆的普通规格绝缘层下组件

危险区域的简化设计，是系统认证的一部分

使用寿命长，安全可靠：10 year extended product warranty available, maintenance free

技术参数

Table 1/2

物料号	项目名称	型号	连接类型	额定电压	额定电流	最高暴露温度
073704-000	C-150-E	伴热线/连接电缆	冷态安装	277 V	25 A	215 °C

Table 2/2

物料号	项目名称	IP 等级	适用于冷端线
073704-000	C-150-E	IP66	7.8 – 12.5 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	Europe, Middle East, Africa	亚太地区	拉丁美洲
Tel +1.800.545.6258	Tel +32.16.213.511	Tel +86.21.2412.1688	Tel +1.713.868.4800
Fax +1.800.527.5703	Fax +32.16.213.604	Fax +86.21.5426.3167	Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com	cn.thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com