

NGC-30 系列控制器板



nVent RAYCHEM NGC-30 系列控制器板为插卡板控制器板模块，可为最多五个伴热电路提供温度输入 (RTD)、警报和开关。可与机电继电器 (NGC-30-CRM) 或固态继电器 (NGC-30-CRMS) 一起提供。

功能

易于安装

安装在插卡板内的 NGC-30 面板中

技术参数

额定电流:	0.4 A
额定电压:	12 V
高度:	89.9 mm
宽度:	248 mm
电压等级类型:	DC

Table 1/1

物料号	项目名称	控制继电器类型
10720-001	NGC-30-CRM	Electromechanical

物料号	项目名称	控制继电器类型
10720-004	NGC-30-CRMS	Solid State
10720-008	NGC-30-CRM-E	Electromechanical
10720-009	NGC-30-CRMS-E	Solid State

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---