


NGC-30 系列电流感应板



nVent RAYCHEM NGC-30

系列电流感测板是一个插卡板模块，可提供电流感测（接地故障和线路）。

功能

易于安装

安装在 NGC-30 面板中

技术参数

额定电压: 12 V

电压等级类型: DC

工作温度: 从 -40 到 60 °C

Table 1/1

物料号	项目名称	高度	宽度	深度
10720-010	NGC-30-CTM-E	89.9 mm	248 mm	89.9 mm
10720-002	NGC-30-CTM	89.9 mm	248 mm	35 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT