

NGC-40 系列控制模块



nVent RAYCHEM NGC-40-HTC（用于单相加热器）和 NGC-40-HTC3（用于三相加热器）模块可控制 NGC-40 控制和监测系统内的固态继电器或接触器。此模块还有一个警报输出和一个数字输入。警报输出可用于控制外部信号器。数字输入可编程，用于强制开关输出等各种功能。此模块的其他功能包括 HTC 和 HTC3 的接地故障和线路电流感应。HTC 模块的前面板具有适用于各种状态条件的 LED 指示器。前面板还提供接地故障和加热器测试按钮。

功能

通过 DIN 导轨安装，是 NGC-40 系统的一个部分

独立的单回路控制功能为关键的伴热回路提供最高的可靠性

通过使用面板中伴热回路之间的创新性数据共享功能，以及每个控制模块的可编程数字输入和报警输出，实现最大的设计灵活性

对伴热回路完整性进行长效监督并提供详细的问题报告，简化了维护工作，并且提高了人员的安全

技术参数

额定电压: 24 V
电压等级类型: DC
工作温度: 从 -40 到 65 °C

Table 1/1

物料号	项目名称	伴热回路
-----	------	------

10730-004	NGC-40-HTC3	Three-Phase
10730-003	NGC-40-HTC	Single-Phase

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---