

NGC-40 系列 IO 模块



nVent RAYCHEM NGC-40 系列 IO 模块最多可提供四个额外的 RTD 输入。这些输入可以分配给任何 NGC-40-HTC/HTC3 模块。它还提供了一个可以连接到外部信号器的警报继电器和一个可编程的数字输入，可以将其分配给任何 NGC-40-HTC/HTC3 模块，以实现各种功能，例如强制接通或断开接触器或固态继电器。

功能

通过 DIN 导轨安装，是 NGC-40 系统的一个部分

输入/输出模块可以提供额外的输入和输出以及其他 RTD

输入和输出可通过 CAN 分配给 NGC-40 系统中的任何 HTC/HTC-3 模块

技术参数

Table 1/2

物料号	项目名称	额定电压	电压等级类型	工作温度	温度传感器输入数量	高度
10730-001	NGC-40-I/O	24 V	DC	-40 to 65 °C	4	87 mm

Table 2/2

物料号	项目名称	宽度	深度
10730-001	NGC-40-I/O	45 mm	106.4 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT