

NGC-40 系列功率负载模块



nVent RAYCHEM NGC-40

系列功率负载模块接受主电源和冗余电源输入，还接受 CAN 总线输入，并提供 CAN 总线端接。每个 NGC-40-PTM 可为最多 10 个 NGC-40 模块提供电源。

功能

通过 DIN 导轨安装，是 NGC-40 系统的一个部分

为 NGC-40 系统提供主电源和 CAN 总线输入/端接

易于安装、可靠

技术参数

Table 1/2

物料号	项目名称	额定电压	电压等级类型	Current Rating @ 24 VDC	工作温度	高度
10730-005	NGC-40-PTM	24 V	DC	1.5 A	-40 to 65 °C	87 mm

Table 2/2

物料号	项目名称	宽度	深度
10730-005	NGC-40-PTM	45 mm	106.4 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT