

# QTVR 自调控伴热线



nVent RAYCHEM QTVR

自调控伴热线适用于热损失大的大型管道/容器的防冻保护，以及无蒸汽吹扫要求、温度高达 225 °F/110 °C 的工艺温度维持应用。含氟聚合物外护套 (-CT) 对侵蚀性有机物和腐蚀性物质具有较高的耐化学腐蚀性。

## 功能

适合在危险区域使用的简化设计：无条件 T4 类

快速安装：定长剪切，允许多层重叠，以米为单位标记，易于使用的连接套件

操作安全高效：不会过热，管道温度均匀，节能技术

使用寿命长，安全可靠：10 year product warranty available, maintenance free

## 技术参数

Max Maintain or Continuous Exposure Temperature, Power On/Off:	110 °C
Max Intermittent Exposure Temperature, Power On/Off:	110 °C
接地类型:	编织层
外护套材料:	含氟聚合物
区域分类:	Non-Hazardous; Hazardous

Table 1/1

物料号	项目名称	电源电压	Nominal Power Output @ 10°C, 230V	Nominal Power Output @ 10°C, 120V
040615-000	15QTVR2-CT	200 – 277 V	51 W/m	
148345-000	15QTVR1-CT	100 – 130 V		52 W/m

物料号	项目名称	电源电压	Nominal Power Output @ 10°C, 230V	Nominal Power Output @ 10°C, 120V
259951-000	10QTVR1-CT	100 – 130 V		39 W/m
391991-000	10QTVR2-CT	200 – 277 V	38 W/m	
498703-000	20QTVR1-CT	100 – 130 V		66 W/m
988967-000	20QTVR2-CT	200 – 277 V	64 W/m	

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East,

#### Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### 亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### 拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**