

RayClic 端部密封套件



nVent RAYCHEM RayClic-E-XX

尾端密封件是一种简单、快速、可靠的端接，专为选择 nVent RAYCHEM XL-Trace、IceStop 和 HWAT

自调节伴热电缆而开发。由于采用了硅凝胶技术进行电气端接，因此无需热风枪或电缆剥线。

功能

简单、快速、直观的端部密封：无需电缆剥线或使用特殊工具

由于安装时间缩短，因此降低了系统总体安装成本：冷施工，无需热风枪或特殊工具

使用寿命长，安全可靠：10 year extended product warranty available, maintenance free

冷施工，无需热风枪，无需特殊工具

设有信号灯

技术参数

最高暴露温度： 65 °C

连接类型： 冷态安装

型号： 伴热线尾端

Table 1/1

物料号	项目名称	额定电压	额定电流	包括指示灯	颜色
224727-000	RAYCLIC-E-02	240 V	20 A	否	灰色
805979-000	RAYCLIC-E	120 – 277 V	30 A	否	灰色

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	Europe, Middle East, Africa	亚太地区	拉丁美洲
Tel +1.800.545.6258	Tel +32.16.213.511	Tel +86.21.2412.1688	Tel +1.713.868.4800
Fax +1.800.527.5703	Fax +32.16.213.604	Fax +86.21.5426.3167	Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com	cn.thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com