

单回路电源接线盒



nVent RAYCHEM JBS-100 is a junction box used to connect power to one nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV or VPL industrial parallel heating cable.

提供三种型号，可根据现场安装方式进行定制，每个型号都带有一个电源指示灯。JBS-100-E, JBS-100-L-E; JBS-100-EP, JBS-100-L-EP; JBS-100-A, JBS-100-L-A。☒☒

功能

安装简单快速，盒子空间大，正面接线方式，配有固定盖螺丝和坚固的弹簧型端子用以安全固定

是模块化组件系统的组成部分，可提供最大的灵活性

适用于所有 nVent RAYCHEM 工业用并联伴热线的一个系列组件

危险区域的简化设计，是系统认证的一部分

冷态安装：带非固化密封剂的线芯密封套；无需热风枪，无需高温作业许可证

使用寿命长，安全可靠：10 year extended product warranty available, maintenance free

技术参数

对于 Ex 区气体:	1, 2
进线孔数量:	2
连接端子数量:	3
最大导线尺寸:	10 mm ²
对于 Ex 区粉尘:	21, 22
深度:	90 mm
宽度:	120 mm
高度:	242 mm
连接类型:	冷态安装
材料:	玻璃纤维增强聚合物
区域分类:	Non-Hazardous; Hazardous
IP 等级:	IP66

包括敲落孔: 否
安装: 管道上
盒盖固定方式: 用螺丝固定
无卤素: 是

Table 1/1

物料号	项目名称	环境温度	进线口	包括指示灯	内附接地板	保温层下
054363-000	JBS-100-L-E	-40 to 40 °C	M25	是	否	否
075249-000	JBS-100-L-EP	-40 to 40 °C	M25	是	是	否
085947-000	JBS-100-A	-40 to 56 °C	3/4"	否	否	否
158251-000	JBS-100-EP	-55 to 56 °C	M25	否	是	否
829939-000	JBS-100-E	-55 to 56 °C	M25	否	否	否
944699-000	JBS-100-L-A	-40 to 40 °C	3/4"	是	否	否

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

本地化版本可能存在有限认证和不同的部件号。请联系您当地的销售代表。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT