

接头或 T 形连接套件，冷施工



nVent RAYCHEM T-100

是一种冷态安装的保温层外两通或三通连接套件，用于非危险和危险场所的伴热线。通过保温层和包覆层安装在管道上。包括冷态安装的伴热线线芯密封套。

功能

安装和测试简单快速

冷态安装：无需热风枪或高温作业许可证，可重复使用

具有高性能：耐受冲击、高温、化学品和紫外线

使用寿命长，安全可靠：10 year product warranty available, maintenance free

技术参数

Table 1/4

物料号	项目名称	材料	安装	Voltage Rating for FM, CSA	PTB 的额定电压	Current Rating for FM, CSA
447379-000	T-100	玻璃纤维增强聚合物	管道上	277 V	480 V	50 A

Table 2/4

物料号	项目名称	PTB 的额定电流	IP 等级	NEMA 等级	环境温度	附带盖板
447379-000	T-100	40 安	IP67	4X	-55 to 260 °C	是

Table 3/4

物料号	项目名称	对于 Ex 区气体	对于 Ex 区粉尘	长度	高度	宽度
-----	------	-----------	-----------	----	----	----

447379-000	T-100	1, 2	21, 22	120 mm	240 mm	120 mm
------------	-------	------	--------	--------	--------	--------

Table 4/4		
物料号	项目名称	深度
447379-000	T-100	90 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---