

# 19" 带把手安装孔的前面板



使用 SCHROFF 19" 前面板定义设备前面和侧面。SCHROFF 19" 带有额外的把手安装孔，尺寸为 1 U 至 6 U。

## 认证



## 功能

19" 前面板有用于安装把手的开孔

## 技术参数

机架宽度: 95HP  
材料: 铝  
附件类型: 前面板  
产品类型: 前面板

Table 1/3

| 物料号       | 机架高度 | 深度 (D) | 手柄类型 | 完成   | 安装     | 包装数量 |
|-----------|------|--------|------|------|--------|------|
| 30219-161 | 1U   | 3mm    | 前把手  | 阳极氧化 | 正面螺钉安装 | 1    |
| 40304-050 | 1U   | 3mm    | 前把手  | 阳极氧化 | 正面螺钉安装 | 1    |


| 物料号       | 机架高度 | 深度 (D) | 手柄类型 | 完成   | 安装     | 包装数量 |
|-----------|------|--------|------|------|--------|------|
| 30219-162 | 2U   | 3mm    | 前把手  | 阳极氧化 | 正面螺钉安装 | 1    |
| 30219-163 | 3U   | 3mm    | 前把手  | 阳极氧化 | 正面螺钉安装 | 1    |
| 30219-164 | 4U   | 3mm    | 前把手  | 阳极氧化 | 正面螺钉安装 | 1    |
| 30219-165 | 5U   | 3mm    | 前把手  | 阳极氧化 | 正面螺钉安装 | 1    |
| 30219-166 | 6U   |        | 前把手  | 阳极氧化 | 正面螺钉安装 | 1    |
| 40304-051 | 2U   | 3mm    | 前把手  | 阳极氧化 | 正面螺钉安装 | 1    |
| 40304-052 | 3U   | 3mm    | 前把手  | 阳极氧化 | 正面螺钉安装 | 1    |
| 40304-053 | 4U   | 3mm    | 前把手  | 阳极氧化 | 正面螺钉安装 | 1    |
| 40304-054 | 5U   | 3mm    | 前把手  | 阳极氧化 | 正面螺钉安装 | 1    |
| 40304-055 | 6U   | 3mm    | 前把手  | 阳极氧化 | 正面螺钉安装 | 1    |

| Table 2/3 |        |        |      |        |         |         |
|-----------|--------|--------|------|--------|---------|---------|
| 物料号       | 正面表面处理 | 反面表面处理 | 边缘处理 | EMC 屏蔽 | 高度 (H)  | 类型      |
| 30219-161 | 阳极氧化   | 阳极氧化   | 否    | 否      | 43.6mm  | 19" 前面板 |
| 40304-050 | 阳极氧化   | 阳极氧化   | 是    | 否      | 43.6mm  | 19" 前面板 |
| 30219-162 | 阳极氧化   | 阳极氧化   | 否    | 否      | 88.1mm  | 19" 前面板 |
| 30219-163 | 阳极氧化   | 阳极氧化   | 否    | 否      | 132.5mm | 19" 前面板 |
| 30219-164 | 阳极氧化   | 阳极氧化   | 否    | 否      | 177mm   | 19" 前面板 |

| 物料号       | 正面表面处理 | 反面表面处理 | 边缘处理 | EMC 屏蔽 | 高度 (H)  | 类型      |
|-----------|--------|--------|------|--------|---------|---------|
| 30219-165 | 阳极氧化   | 阳极氧化   | 否    | 否      | 221.4mm | 19" 前面板 |
| 30219-166 | 阳极氧化   | 阳极氧化   | 否    | 否      | 265.9mm | 19" 前面板 |
| 40304-051 | 阳极氧化   | 阳极氧化   | 是    | 否      | 88.1mm  | 19" 前面板 |
| 40304-052 | 阳极氧化   | 阳极氧化   | 是    | 否      | 132.5mm | 19" 前面板 |
| 40304-053 | 阳极氧化   | 阳极氧化   | 是    | 否      | 177mm   | 19" 前面板 |
| 40304-054 | 阳极氧化   | 阳极氧化   | 是    | 否      | 221.4mm | 19" 前面板 |
| 40304-055 | 阳极氧化   | 阳极氧化   | 是    | 否      | 265.9mm | 19" 前面板 |

| Table 3/3 |        |      |
|-----------|--------|------|
| 物料号       | 宽度 (W) | 快速发货 |
| 30219-161 | 483mm  | No   |
| 40304-050 | 483mm  | No   |
| 30219-162 | 483mm  | No   |
| 30219-163 | 483mm  | No   |
| 30219-164 | 483mm  | No   |
| 30219-165 | 483mm  | No   |
| 30219-166 | 483mm  | No   |
| 40304-051 | 483mm  | No   |

| 物料号       | 宽度 (W) | 快速发货 |
|-----------|--------|------|
| 40304-052 | 483mm  | No   |
| 40304-053 | 483mm  | No   |
| 40304-054 | 483mm  | No   |
| 40304-055 | 483mm  | No   |



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE