


Varistar 19" 伸缩层板, Novastar, Eurorack, 70 公斤



Varistar、Novastar 和 Eurorack 19" 层板，静态承载能力为 70 kg，有孔，便于装配。

认证



功能

通风孔用于装配电缆扎带

静态承载能力 70 千克

包含伸缩滑轨

可用 T 形锁锁闭

不锈钢，1.5 mm

便于固定电缆扎带的 T 型孔

锤头型穿孔，用于使用电缆扎带装配

技术参数

产品类型: 货架

材料: 钢

Table 1/2

物料号	类型	宽度	深度	包装数量	颜色	颜色代码
21130-352	设备机架	600mm	382mm	1	暗灰色	RAL 7021
21130-353	伸缩机架	600mm	482mm	1	暗灰色	RAL 7021
21130-374	伸缩机架	600mm	565mm	1	暗灰色	RAL 7021
21130-354	伸缩机架	600mm	582mm	1	暗灰色	RAL 7021
21130-375	伸缩机架	600mm	677mm	1	暗灰色	RAL 7021
21130-355	伸缩机架	600mm	682mm	1	暗灰色	RAL 7021
21130-357	伸缩机架	553mm	500mm	1	暗灰色	RAL 7021
21130-358	伸缩机架, 深度较浅	553mm	500mm	1	暗灰色	RAL 7021
21130-372	伸缩机架	600mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21130-373	伸缩机架	400mm	477mm	1	暗灰色	RAL 7021
22130-352	伸缩机架	400mm	382mm	1	浅灰色	RAL 7035
22130-353	伸缩机架	400mm	482mm	1	浅灰色	RAL 7035
22130-354	伸缩机架	400mm	582mm	1	浅灰色	RAL 7035
22130-355	伸缩机架	400mm	682mm	1	浅灰色	RAL 7035
22130-372	伸缩机架	600mm	600mm	1	浅灰色	RAL 7035
22130-373	伸缩机架	600mm	477mm	1	浅灰色	RAL 7035

物料号	类型	宽度	深度	包装数量	颜色	颜色代码
22130-374	伸缩机架	600mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
22130-375	伸缩机架	600mm	677mm	1	浅灰色	RAL 7035
27230-108	伸缩机架	600mm	582mm	1	暗灰色	RAL 7021
27230-109	伸缩机架	600mm	682mm	1	暗灰色	RAL 7021

Table 2/2			
物料号	完成	搭配	快速发货
21130-352	粉末涂层	Varistar CP	No
21130-353	粉末涂层	Varistar CP	No
21130-374	粉末涂层	Varistar CP	No
21130-354	粉末涂层		No
21130-375	粉末涂层	Varistar CP	No
21130-355	粉末涂层	Varistar CP	No
21130-357	粉末涂层		No
21130-358	粉末涂层		No
21130-372	粉末涂层	Varistar CP	No
21130-373	粉末涂层	Varistar CP	No
22130-352	粉末涂层		No

物料号	完成	搭配	快速发货
22130-353	粉末涂层		No
22130-354	粉末涂层		No
22130-355	粉末涂层		No
22130-372	粉末涂层		No
22130-373	粉末涂层		No
22130-374	粉末涂层		No
22130-375	粉末涂层		No
27230-108	粉末涂层		No
27230-109	粉末涂层		No

其他产品详情

用于在框架上安装伸缩滑轨的安装支架，请单独订购。

请单独订购 T 形锁。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE