


CPCI 背板, 左侧系统插槽



nVent SCHROFF CompactPCI 背板凭借 SMD 组件、陶瓷电容器和压合式连接器实现了一流的信号完整性和 MTBF 值。

认证



功能

符合：PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI 核心技术参数, PICMG 2.1 R2.0 热插拔技术参数, PICMG 2.9 R1.0 系统管理总线技术参数, PICMG 2.10 R1.0 编码键技术参数

数字 GND 可通过螺钉连接/隔离机箱 GND

V(I/O) 可调至 +3.3 V 或 +5 V

通过电源柱连接电源电压 (M4 环标签片), 固定端子

外层作为 GND 表面

带连接状态信号 (SMCQ) 的应用插头

支持多块背板拼接, 不会另外占用插槽

使用陶瓷电容器, 因此具有出色的高频噪音抑制能力和很高的 MTBF 值

PICMG 2.9 智能平台管理总线 (IPMB) 连接器

技术参数

Table 1/3

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	系统插槽	槽宽
-----	------	-----	------	------	------	----

23006-732	背板	2	3U	CompactPCI, 64 位	左	4HP
23006-422	背板	2	3U	CompactPCI, 64 位	左	4HP
23006-733	背板	3	3U	CompactPCI, 64 位	左	4HP
23006-424	背板	4	3U	CompactPCI, 64 位	左	4HP
23006-734	背板	4	3U	CompactPCI, 64 位	左	4HP
23006-714	背板	4	3U	CompactPCI, 32 位	左	4HP
23006-405	背板	5	3U	CompactPCI, 32 位	左	4HP
23006-715	背板	5	3U	CompactPCI, 32 位	左	4HP
23006-406	背板	6	3U	CompactPCI, 32 位	左	4HP
23006-716	背板	6	3U	CompactPCI, 32 位	左	4HP
23006-738	背板	8	3U	CompactPCI, 64 位	左	4HP
23006-763	背板	3	6U	CompactPCI, 64 位	左	4HP
23006-443	背板	3	6U	CompactPCI, 64 位	左	4HP
23006-408	背板	8	3U	CompactPCI, 32 位	左	4HP
23006-718	背板	8	3U	CompactPCI, 32 位	左	4HP
23006-764	背板	4	6U	CompactPCI, 64 位	左	4HP
23006-444	背板	4	6U	CompactPCI, 64 位	左	4HP

23006-445	背板	5	6U	CompactPCI, 64 位	左	4HP
23006-765	背板	5	6U	CompactPCI, 64 位	左	4HP
23006-423	背板	3	3U	CompactPCI, 64 位	左	4HP
23006-428	背板	8	3U	CompactPCI, 64 位	左	4HP
23006-448	背板	8	6U	CompactPCI, 64 位	左	4HP
23006-768	背板	8	6U	CompactPCI, 64 位	左	4HP

Table 2/3

物料号	电压 I/O	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	宽度	包装数量
23006-732	5V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	39.64mm	1
23006-422	3.3V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	39.64mm	1
23006-733	5V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	60.05mm	1
23006-424	3.3V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	80.28mm	1
23006-734	5V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	80.28mm	1
23006-714	5V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针		1
23006-405	3.3V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	100.6mm	1

物料号	电压 I/O	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	宽度	包装数量
23006-715	5V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	100.6mm	1
23006-406	3.3V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	121mm	1
23006-716	5V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	121mm	1
23006-738	5V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	161.56mm	1
23006-763	5V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	39.6mm	1
23006-443	3.3V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	60mm	1
23006-408	3.3V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	161.56mm	1
23006-718	5V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	161.56mm	1
23006-764	5V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	80.28mm	1
23006-444	3.3V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	80.28mm	1
23006-445	3.3V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	100.59mm	1
23006-765	5V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	100.59mm	1

物料号	电压 I/O	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	宽度	包装数量
23006-423	3.3V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	60mm	1
23006-428	3.3V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	161.56mm	1
23006-448	3.3V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	161.56mm	1
23006-768	5V	HM 2.0	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	SMCQ, 12 针	161.56mm	1

Table 3/3		
物料号	认证	快速发货
23006-732	RoHS, PICMG	No
23006-422	PICMG, RoHS	No
23006-733	PICMG, RoHS	No
23006-424	RoHS, PICMG	No
23006-734	RoHS, PICMG	No
23006-714	RoHS, PICMG	No
23006-405	RoHS, PICMG	No
23006-715	PICMG, RoHS	No
23006-406	PICMG, RoHS	No
23006-716	RoHS, PICMG	No

物料号	认证	快速发货
23006-738	PICMG, RoHS	No
23006-763	RoHS, PICMG	No
23006-443	RoHS, PICMG	No
23006-408	RoHS, PICMG	No
23006-718	PICMG, RoHS	No
23006-764	PICMG, RoHS	No
23006-444	PICMG, RoHS	No
23006-445	RoHS, PICMG	No
23006-765	RoHS, PICMG	No
23006-423	RoHS	No
23006-428	PICMG, RoHS	No
23006-448	PICMG, RoHS	No
23006-768	PICMG, RoHS	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE