


压铸支脚



铝压铸材料制成的翻转式支脚可以安装在机箱底板上。带或不带翻转功能。颜色 RAL 9006 白色铝色。

认证



功能

防滑橡胶块将机箱固定到位

可用于替代标准支脚

承载能力：50 千克/英尺, 最大机箱重量：40 千克

机箱底盖上有安装孔

技术参数

材料:	铝
搭配:	仪器箱
产品系列:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
产品类型:	支脚

颜色: 银色

Table 1/1				
物料号	包装数量	颜色代码	类型	快速发货
10603-001	1	RAL 9006	支脚, 不带翻转功能	No
10603-002	1	RAL 9006	支脚, 带翻转功能	No

其他产品详情

以多个标准包装的形式交货。以单件为单位定价。

请注意，交货数量会按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE