



MTCA.0 系统，适用 10 块 Single Full-Size AMC 模块，3 U，84 HP

物料号

11850-011



右侧的双 AMC 卡笼可以安装 4 块 Double Full-Size AMC，或可与选装的拆分套件配合安装 8 块 Single Full-Size AMC。

认证



功能

符合 PICMG MTCA.0 R1.0 技术参数规范

3 U, 19" 插箱系统，适用 10 块 Single Full-Size AdvancedMC 模块, 2 块 Single Full-Size MCH 和 2 块宽度最多为 12 HP 的电源模块

右侧卡笼如果不安装 8 块 Single Full-Size AdvancedMC 模块, 可换装 4 块 Double Full-Size 双模块

带双星拓扑的背板, 适用于 S - ATA/SAS 的直接连接

时钟拓扑符合 PICMG AMC.0 R2.0 标准

采用 push/pull 配置的两个热插拔风扇模块, 每个都带有冷却装置管理器 (CU EMMC), 风道为从右至左

可从机箱正面更换空气滤网, 带有在位信号

产品属性

产品类型: 系统
插槽数: 8
类型: 19" 机架安装
背板类型: MTCA.0 双星拓扑
数据传输: 40 GbE; PCIe Gen3
每插槽的功率: 50W
气流方向: 从右到左
机架高度: 3U
电源类型: (2) 单模块全尺寸 PM
包含电源: 否
后部 I/O: 否
符合: PICMG MTCA.0 R2.0
深度: 216mm
高度: 133.35mm
Net Weight: 7.9kg
包装数量: 1

其他产品详情

可应要求提供定制系统。

已完全装配、接线和经过测试。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE