




适用于 VMEbus 的测试转接头, P2, 3 U, 160 mm

物料号

23021-100



适用于 VMEbus 板的测试转接卡，用于访问板上的测试点。

认证



功能

布线和走线叠层符合 VME 总线的要求

带适用电流和电压测量 (V/I) 的测量区域, (a)

含额外的测量引脚, 例如, 用于示波器的探头 (b)

1 个引脚位可用于连接第二个测试对象, 1 个引脚位可用于端接板

6 U 测试转接板可由两片 3 U 测试转接板组成, 两者通过中间扩展板连接

电压供电线适配电流 2 A

产品属性

产品类型: 测试适配器
类型: VMEbus
连接器类型: C96, I/O 总线
板深度: 160mm
机架高度: 3U
测量场: 电流; 电压
层数: 6
Net Weight: 0.496kg
包装数量: 1

其他产品详情

对于 9 U VMEbus 测试转接卡解决方案, 请参见中间扩展板转接卡支架, 9 U, 220 mm, 350 mm。

P1 = 系统总线, P2 = I/O 总线。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE