We connect and protect

RatiopacPRO，完整机箱，桌上型，屏蔽，前边框，6 U，42 HP，315 mm

物料号

24572-064









带 EMC 屏蔽的 nVent SCHROFF RatiopacPRO 机箱可为 19" 的独立电子组件提供电子保护。这种灵活、可靠的仪器箱可轻松从桌面式转换为 19" 机架安装仪器箱，包含四种不同的选项。本版本的机箱可为桌面式应用提供美观的设计。

认证

DIN

RoHS COMPLIANT

功能

带预装组件的桌面式机箱, 符合 IEC 60297-3-101标准，用于 19" 组件, 例如，面板单元和欧式板卡

屏蔽型

此版本带遮盖条

底板带通风

后面板带通风孔

符合 DIN EN 62368-1

产品属性

机架高度: 6U

机架宽度: 42HP

深度: 315.5mm

包装数量: 1

可用高度: 245.7mm

可用宽度: 219mm

前部框架结构: 侧面饰件; 水平横梁

制冷选项: 否

符合: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11

EMC 屏蔽: 是

完成: 钝化; 粉末涂层

高度: 265.9mm

材料: 铝

产品系列: RatiopacPRO

产品类型: 仪器箱

防护等级: IP20

静态负载: 25kg

类型: 适用安装 19" 部件的仪器箱

宽度: 235.5mm

其他产品详情

可定制（特殊颜色或尺寸）。

定制解决方案（支持顶盖、底板或侧面板开孔）。

提供装配服务，一件起售。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent。所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。