


框架型插入装置前面板，非屏蔽，6 U，12 HP，2.5 毫米，铝，前部经阳极氧化，后部导电

物料号

34812-612



适用于模件盒的前面板，屏蔽型。

认证



功能

铝, 2.5 mm, 正面阳极氧化, 后面阳极氧化, 切边未处理

适用于模件盒的前面板


产品属性

机架宽度: 12HP
附件类型: 前面板
包装数量: 1
正面表面处理: 阳极氧化
反面表面处理: 导电
边缘处理: 否
深度 (D): 2.5mm
完成: 阳极氧化
高度 (H): 261.75mm
材料: 铝
产品类型: 前面板
机架高度: 6U
宽度 (W): 60.62mm
Net Weight: 0.1kg

其他产品详情

用于将前面板固定到模件盒的安装套件、用螺栓固定的把手、用于将模件盒安装到插箱或机箱中的塑料套和螺钉均包含在“五个面板套件的安装套件”项目中，部件号 24812 - 100。把手有 2 种颜色（灰色或黑色）。单个部件 100 件。用于将前面板固定到插入装置的螺钉，部件号 24812 - 501。安装把手用的螺钉，部件号 24560 - 179 夹子 - 把手安装辅助装置，部件号 21101 - 239。螺钉套的螺钉，前面插入水平轨道中的螺母条，部件号 21100 - 748。螺钉套的螺钉，后面插入水平轨道中的螺母条，部件号 21101 - 101。螺钉套 21100 - 660、21100 - 661、21100 - 662、21100 - 886、21100 - 146。

请注意，交货数量会按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE