

35-2 PCB-Tainer

物料号

35-2B-2-5-3



35-2系列 PCB Tainer 非常适合在低冲击和振动应用中的 PCB 固定。窄剖面设计是密封机壳的理想选择。

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

认证



功能

长度 50.8 毫米 (2.0 英寸) 至 152.4 毫米 (6.0 英寸) , 12.7 毫米 (0.5 英寸) 增量

宽度 8.13 mm (0.320 英寸) , 9.14 mm (0.360 英寸) 或 9.39 mm (0.370 英寸) , 取决于板厚度

高度 3.30 mm (0.130 英寸)

支持 0.79 mm (0.031 英寸) 的 PCB 厚度, 1.59 mm (0.063 英寸) , 2.38 mm (0.094 英寸) 和 3.18 mm (0.125 英寸)

由镀铜或不锈钢制成

重量 0.37 克/厘米 (0.033 盎司/英寸)

用标准铆钉或螺栓固定到机箱上

适用于金属材料应用

可提供无镀银或镀银, 黑檀醇, 铜, 金, 镍, 锌透明铬酸盐, 或锌黄色镀铬板

设计使用弹簧固定

产品属性

产品类型: PCB 固定器

材料: 不锈钢; 铍铜

类型: PCB Tainer (弹簧设计)

其他产品详情

nVent

可能会不定期修改其产品技术参数以符合适用的工业、军用或其他相关标准。除非另有书面协定，否则已取消或被取代的军用规格将被最新规格替代并完成认证。无论您是否已获得此类修改的通知，即使不同于原始技术参数或客户引用的技术参数，符合此类（最新或替代）技术参数的产品将被视为完全符合要求的合格产品。

含铍铜材料的产品的交货时间和供货情况取决于材料供货情况，交付周期最长可达 18 周。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE