

35-7 PCB-Tainer

物料号

35-7B-1-4-6



35-7系列 PCB Tainer 非常适合在低冲击和振动应用中的 PCB 固定。

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

认证



功能

DSCC 85020 和 85021 / DSCC CID 55563

用标准铆钉或螺栓固定到机箱上

由铍铜或不锈钢制成

高度 3.18 mm (0.125 英寸)

宽度 6.35 (0.250 英寸)

长度 25.4 毫米 (1.0 英寸) 至 152.4 毫米 (6.0 英寸) , 12.7 毫米 (0.5 英寸) 增量

支持 0.79 mm (0.031 英寸) 的 PCB 厚度, 1.59 mm (0.063 英寸) , 2.38 mm (0.094 英寸)

重量 0.17 克/厘米 (0.015 盎司/英寸)

设计使用弹簧固定

适用于金属材料应用

可提供无镀银或镀银, 黑檀醇, 铜, 金, 镍, 锌透明铬酸盐, 或锌黄色镀铬板

产品属性

产品类型: PCB 固定器

材料: 不锈钢; 镀铜

类型: PCB Tainer (弹簧设计)

其他产品详情

nVent

可能会不定期修改其产品技术参数以符合适用的工业、军用或其他相关标准。除非另有书面协定，否则已取消或被取代的军用规格将被最新规格替代并完成认证。无论您是否已获得此类修改的通知，即使不同于原始技术参数或客户引用的技术参数，符合此类（最新或替代）技术参数的产品将被视为完全符合要求的合格产品。

含镀铜材料的产品的交货时间和供货情况取决于材料供货情况，交付周期最长可达 52 周。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE