


导轨，4.4" PCB 型，塑料，槽宽 220 mm，2.5 mm，红色，50 个

物料号

64560-146



该塑料导轨适用于 4.4" PCB

或附件类型的硬盘单元，可以在插箱结构和子组件之间形成可靠的接口。导轨还可以通过螺栓固定在水平横梁或 1.5 mm 厚的板上，以满足更高的抗冲击和振动要求。导轨可选配 ESD 夹，用来确保 PCB 与水平轨道之间的导电接触。适合 RatiopacPRO/-AIR、PropacPRO、CompacPRO 和 EuropacPRO。

认证



功能

塑料导轨, 红色

4.4 型板高度" (111.7 mm)

导轨可以卡入水平横梁（铝挤压件）或 1.5 mm 厚的板中

选配的 ESD 夹可以安装在导轨中，确保 PCB 与水平横梁之间焊接侧和组件侧的导电接触。

存储温度：-40 °C ... 130 °C

产品属性

包装数量: 50
板深度: 220mm
槽宽: 2.5
颜色: 红色
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯
产品系列: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
产品类型: 导轨
类型: 4.4" PCB
搭配: 插箱; 仪器箱; 机箱

其他产品详情

请注意，交货数量会按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE