

适于背板的 EuropacPro 19 英寸插箱套件, 滑轨, 可加装电磁屏蔽功能

适合安装背板的非屏蔽插箱，插箱可装配在滑轨上，以支持机柜内的滑动。



认证



功能

带 F 型（“灵活”）侧板的插箱, 19" 支架深度可调节

插箱可与滑轨搭配使用

含用于安装背板的后水平轨道，带绝缘条

器件负载高达 11 千克

螺母条, 预装绝缘条

技术参数

材料:	铝
完成:	阳极氧化; 钝化
EMC 屏蔽:	否
产品类型:	插箱/机箱

Table 1/2						
物料号	机架高度	深度	包装数量	用于安装	板深度	EMC 垫片类型
24553-132	3U	235mm	1	背板	160mm, 220mm	不锈钢
24553-133	3U	295mm	1	背板	160mm, 220mm, 280mm	不锈钢
24553-134	3U	355mm	1	背板	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	不锈钢
24553-432	6U	235mm	1	背板	160mm, 220mm	不锈钢
24553-433	6U	295mm	1	背板	160mm, 220mm, 280mm	不锈钢
24553-434	6U	355mm	1	背板	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	不锈钢

Table 2/2						
物料号	包含手柄	安装	符合	机架宽度	静态负载	快速发货
24553-132	否	机架	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-133	否	机架	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-134	否	机架	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-432	否	机架	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-433	否	机架	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-434	否	机架	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No

其他产品详情

旧款 EuropacLab 和 Europac 插箱系列的替代产品。

支持个性化配置: 支持较大范围高度，宽度和深度定制；根据不同应用可选多种规格导轨,内部附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE