


EuropacPRO Advanced EMC 45, 19" Subrack Kit for Backplane, 重型, 电磁屏蔽, w/wo Front Handle

用于安装背板的 EMC 屏蔽型插箱，重型版本带有 tox 焊接侧板。



认证



功能

与标准 EuropacPRO 相比，Advanced EMC 插箱将射频屏蔽效果平均提高了 45%，经测试符合 EN 61000-5-7* 待定

顶盖和底盖带有 EMC 和气流优化穿孔，满足防火安全标准 EN 62368-1 的要求

用于增强横向射频屏蔽功能的附加侧面板盖

用于恶劣环境的 H 型（“重型”）水平轨道和侧面板

用于直接安装背板的后水平轨道，不带绝缘条

抗冲击和振动性能高达 5 g，经测试符合 EN 61373 1 级标准，B 类

安装负载高达 15 kg

兼容织物和不锈钢密封条

内部和外部尺寸符合：IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

带和不带前把手的版本

扁平包装，节省空间，根据要求提供改装和装配服务

技术参数

静态负载: 15kg
产品类型: 插箱/机箱
EMC 屏蔽: 是

Table 1/3						
物料号	机架高度	深度	包装数量	用于安装	板深度	EMC 垫片类型
24563-900	3U	235mm	1	背板	160mm	织物
24563-901	3U	295mm	1	背板	160mm	织物
24563-903	3U	355mm	1	背板	160mm	织物
24563-910	6U	235mm	1	背板	160mm	织物
24563-911	6U	295mm	1	背板	160mm	织物
24563-913	6U	355mm	1	背板	160mm	织物
24563-950	3U	235mm	1	背板	160mm	织物
24563-951	3U	295mm	1	背板	160mm	织物
24563-953	3U	355mm	1	背板	160mm	织物
24563-960	6U	235mm	1	背板	160mm	织物
24563-961	6U	295mm	1	背板	160mm	织物
24563-963	6U	355mm	1	背板	160mm	织物

Table 2/3						
物料号	耐冲击和振动性	包含手柄	安装	符合	完成	材料

24563-900	5g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝
24563-901	5g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝
24563-903	5g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝
24563-910	5g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝
24563-911	5g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝
24563-913	5g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝
24563-950	5g (force)	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝
24563-951	5g (force)	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝
24563-953	5g (force)	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝
24563-960	5g (force)	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝
24563-961	5g (force)	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝
24563-963	5g (force)	否	机架	IEC 60297-3-103	阳极氧化, 钝化	铝

Table 3/3		
物料号	机架宽度	快速发货
24563-900	84HP	No
24563-901	84HP	No
24563-903	84HP	No
24563-910	84HP	No

物料号	机架宽度	快速发货
24563-911	84HP	No
24563-913	84HP	No
24563-950	84HP	No
24563-951	84HP	No
24563-953	84HP	No
24563-960	84HP	No
24563-961	84HP	No
24563-963	84HP	No

其他产品详情

支持个性化配置: 支持较大范围高度，宽度和深度定制；根据不同应用可选多种规格导轨,内部附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE